

PEAN AL 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	接地型端子, 螺钉联接, 灰色, 95 mm², 联接点数量: 1, 钢
订货号	1890720000
类型	PEAN AL 95
GTIN (EAN)	4032248500109
数量	5 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2023-11-28T00:00:00+01:00

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	24 mm	深度 (英寸)	0.9449 inch
高度	75.7 mm	高度 (英寸)	2.9803 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	105.8 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装
------	------

可压接导线 (额定联接)

联接类型	螺钉联接	联接点数量	1
------	------	-------	---

材料参数

基础材料	钢	颜色编码	灰色
------	---	------	----

系统特征值

类型	接地端子
----	------

通用的

安装指导	直接安装
------	------

额定数据

额定横截面	95 mm ²	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.14 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	7.42 W		

分类

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-03
ECLASS 15.0	27-25-01-03		