

PEAN AL WI 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	接地型端子, 螺钉联接, 灰色, 95 mm², 联接点数量: 1, 层数: 1, 安装板, None, 钢
订货号	1890730000
类型	PEAN AL WI 95
GTIN (EAN)	4032248500116
数量	5 items
交货状态	已取消
有效期	2024-09-11T00:00:00+02:00

PEAN AL WI 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	47.9 mm	深度 (英寸)	1.8858 inch
高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	106.2 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型 螺钉联接

可压接导线 (额定联接)

联接类型	螺钉联接	联接点数量	1
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	95 mm ²	最大压接面积 软导线	95 mm ²
最小多股导线接线截面积	2.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	95 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	2.5 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	95 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	2.5 mm ²		

材料参数

基础材料	钢	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		

系统特征值

类型	接地端子	必须的端板	无
层数	1	每层压接点数量	1
安装导轨已装备	安装板	PEN功能	无

通用的

安装导轨已装备 安装板

额定数据

额定横截面	95 mm ²	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.14 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	7.42 W		

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-03
ECLASS 15.0	27-25-01-03		