

## SAIL-VSA-5.0U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

## 通用订货数据

版本	阀门电缆（预装配），电缆开放端 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), 电缆长度: 5 m, PUR, 灰色
订货号	<a href="#">1891000500</a>
类型	SAIL-VSA-5.0U-230
GTIN (EAN)	4032248473021
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2027-02-28T00:00:00+01:00

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

162 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电缆技术参数

电缆长度	5 m	护套颜色	灰色
适用于拖曳电缆	是	芯线横截面积	0.75 mm <sup>2</sup>
带屏蔽	无	卤素	不
护套材料	PUR	回路数	3
外径	4.6 mm ± 0.2 mm		

## 基本技术信息

编码	结构 A (18 mm)	联接螺纹	其他
插针镀层	镀锡	LED	是
类型	电缆开放端 - 阀门插头	触点材料	CuZn
额定电压	230 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67, 拧入时	外壳温度范围	-25...+80 °C

## 右插头

插头, 右

自由导线端

## 左插头

插头, 左

阀门插头, 结构 A (18 mm),  
回路数: 3, IP67, 塑料, 不带  
屏蔽

## 分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

图纸

尺寸图



插针分配方案



接线图

