

SAIL-VSA-10U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

通用订货数据

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 版本         | 阀门电缆（预装配），电缆开放端 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), 电缆长度: 10 m, PUR, 灰色 |
| 订货号        | <a href="#">1891001000</a>                                |
| 类型         | SAIL-VSA-10U-230                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248473038                                             |
| 数量         | 1 items                                                   |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                                                  |
| 最后下单日期     | 2027-02-28T00:00:00+01:00                                 |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

288.64 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规，无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电缆技术参数

|         |                 |        |                      |
|---------|-----------------|--------|----------------------|
| 电缆长度    | 10 m            | 护套颜色   | 灰色                   |
| 适用于拖曳电缆 | 是               | 芯线横截面积 | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 带屏蔽     | 无               | 卤素     | 不                    |
| 护套材料    | PUR             | 回路数    | 3                    |
| 外径      | 4.6 mm ± 0.2 mm |        |                      |

## 基本技术信息

|        |              |      |      |
|--------|--------------|------|------|
| 编码     | 结构 A (18 mm) | 联接螺纹 | 其他   |
| 插针镀层   | 镀锡           | LED  | 是    |
| 类型     | 电缆开放端 - 阀门插头 | 触点材料 | CuZn |
| 额定电压   | 230 V        | 额定电流 | 4 A  |
| 防护等级   | IP67, 拧入时    | 保护线路 | 可变电阻 |
| 外壳温度范围 | -25...+80 °C |      |      |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |


**SAIL-VSA-10U-230**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

尺寸图



插针分配方案



接线图

