数据信息页

SAISGS-M-4D-6/8-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IP 67 M12 接插件,带有螺钉或弹片压接联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<u>1892120000</u>
类型	SAISGS-M-4D-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248569380
数量	1 items

SAISGS-M-4D-6/8-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

т	JPU

MAMID 认证	10000111000	
		UK
	(E . HI	iie CA

ROHS	一致	
UL File Number Search	UL 网站	
cURus 证书号	E307231	

尺寸和重量

净重 44.68 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规、有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	60
NON3 韶光(知起用/ 口和)	60
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	D-编码
插针镀层	镀金的		螺钉联接
外壳基本材料	CuZn		108 Ω
最大电缆直径	8 mm	 最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	0.75 mm ²	 最小压接面积	0.14 mm ²
	250 V	 额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	公头
屏蔽连接	是	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 +85 ° C	连接点截面积,最大值	0.75 mm ²
连接点截面积,最小值	0.14 mm ²		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口1	M12
端口 2	螺钉		CuZn
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

通用标准

cURus 证书号	E307231	连接器标准	IEC 61076-2-101

标准

连接器标准	IFC 61076-2-101

电气特性

绝缘电阻	108 Ω	额定电压	250 V

目录日期/图纸 2

数据信息页

SAISGS-M-4D-6/8-M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

٠,	
	~ 75
777	
	\sim

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGS-M-4D-6/8-M12




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图





插针分配方案