

**SAISGS-M-4D-6/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IP 67 M12 接插件，带有螺钉或弹片压接联接。

**通用订货数据**

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">1892120000</a>
类型	SAISGS-M-4D-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248569380
数量	1 items

**SAISGS-M-4D-6/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E307231

**尺寸和重量**

净重	44.68 g
----	---------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bceee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

**技术资料 可定制接插件**

回路数	4	编码	D-编码
插针镀层	镀金的	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	CuZn	绝缘电阻	108 Ω
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
额定电压	250 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	公头
屏蔽连接	是	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 ... +85 °C	连接点截面积, 最大值	0.75 mm <sup>2</sup>
连接点截面积, 最小值	0.14 mm <sup>2</sup>		

**PB47 USB /M12 I通用参数**

回路数	4	端口 1	M12
端口 2	螺钉	外壳基本材料	CuZn
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

**通用标准**

cURus 证书号	E307231	连接器标准	IEC 61076-2-101
-----------	---------	-------	-----------------

**标准**

连接器标准	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

**电气特性**

绝缘电阻	108 Ω	额定电压	250 V
------	-------	------	-------

## SAISGS-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 技术数据

#### 分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


**SAISGS-M-4D-6/8-M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

尺寸图



插针分配方案

