

## SAISGZ-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



IP 67 M12 接插件，带有螺钉或弹片压接联接。

### 通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">1892120001</a>
类型	SAISGZ-M-4D-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248647934
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

40.7 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

## 技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	D-编码
插针镀层	镀金的	联接类型	弹片联接
外壳基本材料	CuZn	绝缘电阻	108 Ω
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>
额定电压	250 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	公头
屏蔽连接	是	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 ... +85 °C	连接点截面积, 最大值	0.5 mm <sup>2</sup>
连接点截面积, 最小值	0.14 mm <sup>2</sup>		

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口 1	M12
端口 2	Tension-clamp	外壳基本材料	CuZn
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

## 通用标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

## 标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

## 电气特性

绝缘电阻 108 Ω 额定电压 250 V

## 分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16

**SAISGZ-M-4D-6/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-44-01-16

---

插针分配方案

