

FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	Z系列, 冷压插针, 4.15 mm, 银色, 直接安装
订货号	1893990000
类型	FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5
GTIN (EAN)	4032248508211
数量	500 items
包装	分包包装

FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	3.1 mm	深度 (英寸)	0.122 inch
高度	19.8 mm	高度 (英寸)	0.7795 inch
宽度	4.15 mm	宽度 (英寸)	0.1634 inch
净重	0.43 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
工作温度	130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

其它技术参数

安装指导 直接安装

可压接导线 (额定联接)

剥线长度	6 mm	联接类型	弹簧触点
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	2.5 mm ²	最大压接面积 软导线	2.5 mm ²

材料参数

基础材料	青铜材质	表面处理	经镀锡处理的
颜色编码	银色		

系统特征值

类型 弹片触点

通用的

安装指导	直接安装	表面处理	经镀锡处理的
------	------	------	--------

额定数据

额定横截面	2.5 mm ²	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 W		

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		