
数据信息页

HDC-CM-2BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



功能灵活多样，适用于多种场合。ConCept 是由模块和框架组成的一个模块化系统。它们共同组成了一个完整的插芯，可直接集成到 HDC 外壳中。
受专利保护的模块系统，可以将各种接插件放在一起使用。
除了电力、信号和数据传输的不同模块，还提供用于气动和 SC/LC 电缆的模块。
强劲的一体化模块框架结构（可选择聚碳酸酯或铸锌）以及内置模块释放辅助工具改善了产品的操作性能。

通用订货数据

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
订货号	1894760000
类型	HDC-CM-2BPN4.0
GTIN (EAN)	4032248509232
数量	1 items

数据信息页

HDC-CM-2BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

高度	40.4 mm	高度 (英寸)	1.5905 inch
宽度	11.4 mm	宽度 (英寸)	0.4488 inch
长度	34 mm	长度 (英寸)	1.3386 inch
净重	23.76 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24

ConCept 气体力学模块

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
阀门数	2	模块材料	PA 6.6
隔离	是	打印	10 bar
换向行程	4 mm	软管类型	只使用 PTFE 软管
联接横截面（内部）	4 mm	密封材料	NBR

通用参数

回路数	2	联接类型	软管联接 (气动)
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
绝缘材料	PC 加强型玻璃纤维 (UL-认证及管路鉴定)	型号	插座
基础材料	聚酰胺, 加强型玻璃纤维	系列	ConCept 模块
不含卤素	false	低烟符合 DIN EN 45545-2	是

尺寸

宽度	11.4 mm	底座总长	34 mm
插座高度	40.4 mm		

型号

联接类型	软管联接 (气动)	基础材料	聚酰胺, 加强型玻璃纤维

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CM-2BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

模块拆卸工具



魏德米勒提供大量压接钳、退针工具和光缆工具。

通用订货数据

类型	HDC-DW-M0D	版本
订货号	1688200000	其它工具, 退针工具
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	