


**QL 2 WTL6/4FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 银灰色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：11.00, 绝缘: 无, 宽度: 2 mm
订货号	<a href="#">1897010000</a>
类型	QL 2 WTL6/4FF
GTIN (EAN)	40322485 1398 7
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	19.8 mm	高度 (英寸)	0.7795 inch
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch
净重	1.61 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

## 大小

间距 P (单位 : mm)	11.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	CuSn	颜色编码	银灰色
------	------	------	-----

## 系统特征值

类型	横联
----	----

## 通用的

回路数	2	安装指导	直通 (套管), 直接安装
-----	---	------	---------------

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		