Q 4 WTL 6/4FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有 的重要转换电路。

通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 2	
	mm	
订货号	<u>1897130000</u>	
类型	Q 4 WTL 6/4FF	
GTIN (EAN)	4032248514106	
数量	100 items	

Q 4 WTL 6/4FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	41.8 mm	高度 (英寸)	1.6457 inch
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch
争重	13.25 g		
温度			<u> </u>
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
回足关望 防爆版		 安装方式	
	<u> </u>		ル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大小			
间距 P(单位:mm)	11.00 mm		
材料参数			
基础材料	CuSn	颜色编码	银灰色
——————————— 系统特征值			
类型	横联		
^{英宝} 通用的	供状		,
回路数	4	安装指导	直通 (套管), 直接安装
额定数据			
额定电流	41 A		
分类			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

目录日期/图纸 2