

## Q 4 WTL 6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联件 (端子), 螺钉固定的, 银灰色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 2 mm
订货号	<a href="#">1897130000</a>
类型	Q 4 WTL 6/4FF
GTIN (EAN)	4032248514106
数量	100 items

## Q 4 WTL 6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	41.8 mm	高度 (英寸)	1.6457 inch
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch
净重	13.25 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

## 大小

间距 P (单位 : mm)	11.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	CuSn	颜色编码	银灰色
------	------	------	-----

## 系统特征值

类型	横联
----	----

## 通用的

回路数	4	安装指导	直通 (套管), 直接安装
-----	---	------	---------------

## 额定数据

额定电流	41 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		