

Q 10 WTL 6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件 (端子), 螺钉固定的, 银灰色, 41 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 2 mm
订货号	1897190000
类型	Q 10 WTL 6/4FF
GTIN (EAN)	4032248514168
数量	50 items

Q 10 WTL 6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	107.8 mm	高度 (英寸)	4.2441 inch
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch
净重	31 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

间距 P (单位 : mm)	11.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	CuSn	颜色编码	银灰色
------	------	------	-----

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	10	安装指导	直通 (套管), 直接安装
-----	----	------	---------------

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		