


MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

版本	Klippon K (铝质空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 44 mm, 宽度: 156 mm, 深: 3 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 经镀锌处理的, 银色
订货号	1898210000
类型	MOPL K3 N FE
GTIN (EAN)	4032248516797
数量	1 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	44 mm	高度 (英寸)	1.7323 inch
宽度	156 mm	宽度 (英寸)	6.1417 inch
安装尺寸 - 高度	22 mm	安装宽度	147.2 mm
净重	71 g		

温度

工作温度	
------	--

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	2 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板, 镀锌		

附件常规信息

材料强度	2 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板, 镀锌	安装宽度	147.2 mm
安装尺寸 - 高度	22 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

TS 15



Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

类型	TS15X5 ST K3	版本	
订货号	8000003885	安装导轨, TS 15, 宽度: 155 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化	
GTIN (EAN)	4050118652512		
数量	20 ST		