

MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | Klippon K (铝质空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 44 mm, 宽度: 156 mm, 深: 3 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 经镀锌处理的, 银色 |
| 订货号 | 1898210000 |
| 类型 | MOPL K3 N FE |
| GTIN (EAN) | 4032248516797 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|-----------|--------|---------|-------------|
| 深 | 3 mm | 深度 (英寸) | 0.1181 inch |
| 高度 | 44 mm | 高度 (英寸) | 1.7323 inch |
| 宽度 | 156 mm | 宽度 (英寸) | 6.1417 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 22 mm | 安装宽度 | 147.2 mm |
| 净重 | 71 g | | |

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

| | | | |
|------|----------|------|--------|
| 材料强度 | 2 mm | 表面处理 | 经镀锌处理的 |
| 基础材料 | 不锈钢板, 镀锌 | | |

附件常规信息

| | | | |
|-----------|----------|------|----------|
| 材料强度 | 2 mm | 表面处理 | 经镀锌处理的 |
| 基础材料 | 不锈钢板, 镀锌 | 安装宽度 | 147.2 mm |
| 安装尺寸 - 高度 | 22 mm | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

TS 15



Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | TS15X5 ST K3 | 版本 | |
| 订货号 | 8000003885 | 安装导轨, TS 15, 宽度: 155 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化 | |
| GTIN (EAN) | 4050118652512 | | |
| 数量 | 20 ST | | |