### **MOFU 15/35 ZPS2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

#### 通用订货数据

版本	Z系列, 安装脚, 黄色, 5.1 mm
订货号	<u>1899170000</u>
类型	MOFU 15/35 ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248518708
数量	25 items

## **MOFU 15/35 ZPS2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS			
尺寸和重量			
Nm.		No chr. (att. d.)	
深 	21.47 mm	深度 (英寸)	0.8453 inch
高度	52.4 mm	高度 (英寸)	2.063 inch
宽度	5.1 mm	宽度 (英寸)	0.2008 inch
/学里	2.3 g		
温度			
存储温度	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C
<u>日本地区</u> 最小持续工作温度	-50 °C		120 °C
	00 0	<b>以</b>	120 0
环保产品合规			
RoHS 合规状态	会规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
 其它技术参数			
安装指导	直接安装		
大小			
静差 TS 15	21 mm	静差 TS 35	2 mm
——————— 材料参数			
基础材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
系统特征值			
类型	用于端子		
<del></del> 通用的	, I J MIN J		
安装指导	直接安装		
分类			
ETIM C.O.	F0000040	ETIM 7.0	F0000040
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848 27-14-11-92	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-25-03-90	LOLAGO 14.U	27-20-03-90
LOL-100 10.0	21-23-03-30		