

SCREWTY- M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty®由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

版本	Cable gland tool for moulded M8 cables
订货号	1900010000
类型	SCREWTY- M8
GTIN (EAN)	4032248375844
数量	1 items
包装	集装箱

SCREWTY- M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

宽度	27.4 mm	宽度 (英寸)	1.0787 inch
长度	220 mm	长度 (英寸)	8.6614 inch
净重	167 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	电缆接头工具, 适用于SAI-分线盒, 尺寸M8
------	--------------------------

重要注意事项

产品信息	发货时已含附件： • 标准把手 1/4 英寸 • 用于型线的附件 M8
------	---

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		