

SCREWTY-M8-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

通用订货数据

版本	模压M8电缆接头工具
订货号	1900011000
类型	SCREWTY-M8-DM
GTIN (EAN)	4032248436811
数量	1 items
包装	集装箱

技术数据

尺寸和重量

净重	262 g
----	-------

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

螺丝刀

拧紧力矩设置, max.	1.7 Nm	拧紧力矩设置, min.	0.5 Nm
--------------	--------	--------------	--------

重要注意事项

产品信息	发货时已含附件： • 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 Nm + 固定辅助工具 • 可更换刀头 1/4 英寸 • 用于型线的附件 M8
------	--

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		