SCREWTY-M8 F-DM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

版本	Cable gland tool for M8 connectors
订货号	1900031000
类型	SCREWTY-M8 F-DM
GTIN (EAN)	4032248436835
数量	1 items
包装	集装箱

SCREWTY-M8 F-DM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量				
	<u>'</u>		<u>'</u>	
净重	261 g			
环保产品合规	,			
RoHS 合规状态	不受影响			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
螺丝刀				
拧紧力矩设置, max.	1.7 Nm	拧紧力矩设置, min.	0.5 Nm	
重要注意事项				
n +	113 (15-1 - A - 11) (1			
产品信息	发货时已含附件: • 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 Nm + 固定辅助工具 • 可更换刀头 1/4 英寸 • 用于定制化连接器的附件 M8F			
分类				
ETIMA O O	50000440	ETIM TO	50000440	
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149	
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000149 21-01-90-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	21-04-50-03 21-04-50-03	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	21-04-50-03	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	21-01-90-90	
ECLASS 15.0	21-01-90-90	LCLASS 14.0	21-01-30-30	