

## SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



该Screwty®转接器用于M12圆形电缆插头外部规格为14.5 ±0.3 mm的滚花螺母。扭紧力矩为0.8-1.2 Nm。

## 通用订货数据

版本	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
订货号	<a href="#">1900100000</a>
类型	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
数量	1 items
包装	塑料袋

**SCREWTY M12 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重	16 g
----	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

螺丝刀

联接螺纹	M12	大小	14.5 mm
------	-----	----	---------

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		