

SCREWTY M8 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

该Screwty®转接器用于M8圆形电缆插头外部规格为10 ±0.3 mm的滚花螺母。扭紧力矩为 0.5-0.6 Nm。

通用订货数据

版本	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
订货号	1900110000
类型	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
数量	1 items
包装	塑料袋

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

净重	11.44 g
----	---------

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

螺丝刀

联接螺纹	M8	大小	10 mm
------	----	----	-------

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		