

## SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



该Screwty®转接器用于定制M12圆形电缆插头外部规格为  
19.8 ±0.3 mm的滚花螺母。扭紧力矩为0.8-1.2 Nm。

## 通用订货数据

版本	M12 连接器电缆拧紧工具转接器
订货号	<a href="#">1900120000</a>
类型	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
数量	1 items
包装	塑料袋

**SCREWTY M12F KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重	17.8 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

螺丝刀

联接螺纹	M12	大小	19.8 mm
------	-----	----	---------

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		