

SCREWTY M8F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



该Screwty®转接器用于定制M8圆形电缆插头外部规格为 11.9 ± 0.3 mm的滚花螺母。扭紧力矩为 0.5-0.6 Nm。

通用订货数据

版本	Cable gland tool adapter for M8 connectors
订货号	1900130000
类型	SCREWTY M8F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248431267
数量	1 items
包装	塑料袋

SCREWTY M8F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

净重	13.2 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

螺丝刀

联接螺纹	M8	大小	11.9 mm
------	----	----	---------

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		