HDC 10A SDLU 1M25G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 2, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
订货号	<u>1901040000</u>
类型	HDC 10A SDLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248586165
数量	1 items

HDC 10A SDLU 1M25G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



ROHS	一致	
UL File Number Search	UL 网站	
cURus 证书号	E92202	

尺寸和重量

高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	76 mm	宽度 (英寸)	2.9921 inch
安装尺寸 - 高度	40 mm	安装宽度	48 mm
	252 a		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane su	Ifonate 29420-49-3	
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	0dda3647412f	
化学抵抗力	材料	内酮	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	钻孔油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	柴油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	乙醇	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	传动油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	液压油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	冷却剂	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	石油挥发油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	汗液	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	高级汽油	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	水	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	紫外	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料	臭氧	

通用参数

拧紧力矩矩	0.5 Nm	外壳基本材料	铸铝
表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65, 插接状态下

不稳定

化学抵抗力

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

无

技术数据

提示 防护级别

锁定元件材料	不锈钢板, 防锈		
尺寸大小			
孔距 A2	48 mm	进线	带螺纹
外壳宽度 C	30 mm	 插座宽度 C1	50 mm
外壳总长	63 mm		70 mm
底座高度 B1	4 mm		

EMC 外壳

带全盖板的防护级别:IP

65

运行

电缆接头尺寸	M 25	插头/插座/盖板	下部 底座	
<u>罩盖</u>	带盖板		0.5 Nm	
上方输入电缆数量	0		1	
<u></u> 軍盖设计	带罩盖的		插座外壳	
锁定系统设计	端部锁定,普通高度		标准	
安装尺寸	2		带螺纹	
型 号	插座外壳		长托架	
密封	NBR	螺纹 (内部)	M 25	
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	2	
适用于 ModuPlug®	无			

分类

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

目录日期/图纸 3

HDC 10A SDLU 1M25G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

