

**HDC 24B SLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
订货号	<a href="#">1901560000</a>
类型	HDC 24B SLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248521395
数量	1 items

**HDC 24B SLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E92202

**尺寸和重量**

高度	64 mm	高度 (英寸)	2.5197 inch
宽度	76.8 mm	宽度 (英寸)	3.0236 inch
安装尺寸 - 高度	45 mm	安装宽度	132 mm
净重	426 g		

**温度**

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

化学抵抗力	材料	丙酮
化学抵抗力	材料	有条件的耐受性
材料	钻孔油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	柴油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	乙醇	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	传动油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	液压油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	冷却剂	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	石油挥发油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	汗液	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	高级汽油	
化学抵抗力	材料	有条件的耐受性
材料	水	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	紫外	
化学抵抗力	材料	不稳定
材料	臭氧	
化学抵抗力	材料	不稳定

**通用参数**

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	无

**HDC 24B SLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据**

锁定元件材料	不锈钢		
<b>尺寸大小</b>			
孔距 A2	132 mm	进线	带螺纹
外壳宽度 C	43 mm	插座宽度 C1	57.5 mm
外壳总长	120 mm	外壳高度 B	64 mm
底座高度 B1	5 mm		
<b>运行</b>			
电缆接头尺寸	M 25	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	1	外壳设计	插座外壳
锁定系统设计	端部锁定, 普通高度	类型	标准
安装尺寸	8	进线	带螺纹
型号	插座外壳	机罩设计	长托架
密封	NBR	螺纹 (内部)	M 25
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
适用于 ModuPlug®	无		
<b>分类</b>			
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B SLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**XXL插头外壳，侧面进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 64D TSLU 1M50G	版本
订货号	<a href="#">1111150000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248100118	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 50
数量	1 ST	

**插头外壳 侧面进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 24B TSLU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1662390000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418915	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSLU 1PG29G	版本
订货号	<a href="#">1662410000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418939	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSLU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1662470000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418991	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSLU 1PG29G	版本
订货号	<a href="#">1662490000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190419011	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSLU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1786810000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204052	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

**HDC 24B SLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	HDC 24B TSLU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1787790000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205233	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1787800000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205240	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSLU 1M40G	版本
订货号	<a href="#">1804610000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248267538	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	

**XXL插头外壳, 顶部进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 64D TOLU 1M50G	版本
订货号	<a href="#">1111170000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248100125	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 50
数量	1 ST	

**插头外壳 顶部进线**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

类型	HDC 24B TOLU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1662540000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190419066	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TOLU 1PG29G	版本
订货号	<a href="#">1662550000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190419073	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	

**HDC 24B SLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	HDC 64D TOLU 1PG21G	版本
订货号	<a href="#">1662610000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190419134	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOLU 1PG29G	版本
订货号	<a href="#">1662630000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190419158	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOLU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1786860000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204106	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1786870000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204113	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TOLU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1787850000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205295	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TOLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1787860000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205301	壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOLU 1M40G	版本
订货号	<a href="#">1983470000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248687916	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	