

HDC 32B SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP65



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
订货号	1902600000
类型	HDC 32B SBU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248585625
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

深	126 mm	深度 (英寸)	4.9606 inch
高度	79 mm	高度 (英寸)	3.1102 inch
宽度	92.5 mm	宽度 (英寸)	3.6417 inch
安装尺寸 - 高度	67 mm	安装宽度	112 mm
净重	679 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
材料	水	
化学抵抗力	有耐受性	
材料	紫外	
化学抵抗力	不稳定	
材料	臭氧	
化学抵抗力	不稳定	

通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸大小

孔距 A2	112 mm	进线	带螺纹
外壳宽度 C	82.5 mm	插座宽度 C1	92.5 mm
外壳总长	94 mm	外壳高度B	79 mm
底座高度 B1	5 mm		

运行

电缆接头尺寸	M 32	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	拧紧力矩	2 Nm
上方输入电缆数量	0	两侧输入电缆数量	1
外壳设计	插座外壳	锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度
类型	标准	安装尺寸	10
进线	带螺纹	型号	插座外壳
机罩设计	十字托架	密封	NBR
螺纹 (内部)	M 32	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	10	适用于 ModuPlug®	是

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 32B SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC 32B SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 32B TSBU 1PG29G	版本
订货号	1666840000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头
GTIN (EAN)	4008190424046	外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 32B TSBU 1M32G	版本
订货号	1788400000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头
GTIN (EAN)	4032248205936	外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 32B TOBU 1M40G	版本
订货号	1221070000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头外壳, 顶部
GTIN (EAN)	4032248998180	进线, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	
类型	HDC 32B TOBU 1PG29G	版本
订货号	1666870000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头
GTIN (EAN)	4008190424077	外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 32B TOBU 1M32G	版本
订货号	1788430000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头
GTIN (EAN)	4032248205967	外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

HDC 32B SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 32B DODQ 4B0	版本	
订货号	1165790000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面	
GTIN (EAN)	4032248964512	锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none	
数量	1 ST		

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M32 - MS 68	版本	
订货号	1772240000	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 32, 9 mm, OD min. 13 -	
GTIN (EAN)	4032248129898	OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜	
数量	10 ST	材质, 镀镍的	
类型	VG M32 - K 68	版本	
订货号	1772320000	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 32, 15 mm, OD min. 18 -	
GTIN (EAN)	4032248129980	OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6	
数量	20 ST		