

HDC 24D SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 订货号 | 1903370000 |
| 类型 | HDC 24D SDBO 1M25G |
| GTIN (EAN) | 4032248588190 |
| 数量 | 1 items |

HDC 24D SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

| | | | |
|-----------|---------|---------|-------------|
| 高度 | 96.5 mm | 高度 (英寸) | 3.7992 inch |
| 宽度 | 78.2 mm | 宽度 (英寸) | 3.0787 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 45 mm | 安装宽度 | 82 mm |
| 净重 | 334.4 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

| | | |
|-------|-------|---------|
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 钻孔油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 柴油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 乙醇 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 传动油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 液压油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 冷却剂 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 石油挥发油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 汗液 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 高级汽油 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 水 | |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 | |
| 材料 | 紫外 | |
| 化学抵抗力 | 不稳定 | |
| 材料 | 臭氧 | |
| 化学抵抗力 | 不稳定 | |

HDC 24D SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

通用参数

| | | | |
|--------|-------------|---------|---------------------|
| 外壳基本材料 | 铸铝 | 表面处理 | 粉末涂层 |
| 防护等级 | IP65, 插接状态下 | 提示 防护级别 | 带此类盖板的防护等级： IP20 |
| EMC 外壳 | 无 | 锁定元件材料 | 不锈钢 |

尺寸大小

| | | | |
|---------|-------|---------|---------|
| 孔距 A2 | 82 mm | 进线 | 带螺纹 |
| 外壳宽度 C | 43 mm | 插座宽度 C1 | 55.5 mm |
| 外壳总长 | 73 mm | 外壳高度B | 74 mm |
| 底座高度 B1 | 5 mm | | |

运行

| | | | |
|----------|------|---------------|----------|
| 电缆接头尺寸 | M 25 | 插头/插座/盖板 | 下部 底座 |
| 罩盖 | 无盖板 | 上方输入电缆数量 | 0 |
| 两侧输入电缆数量 | 1 | 罩盖设计 | 带罩盖的 |
| 外壳设计 | 插座外壳 | 锁定系统设计 | 侧面锁定, 加高 |
| 类型 | 高的 | 安装尺寸 | 4 |
| 进线 | 带螺纹 | 型号 | 插座外壳 |
| 机罩设计 | 十字托架 | 密封 | NBR |
| 螺纹 (内部) | M 25 | 颜色 (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 4 | 适用于 ModuPlug® | 是 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24D SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

