


## HDC 24D SLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

### 通用订货数据

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 订货号        | <a href="#">1903560000</a>                                               |
| 类型         | HDC 24D SLU 1M32G                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248588220                                                            |
| 数量         | 1 items                                                                  |

## HDC 24D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

## 尺寸和重量

|           |         |         |             |
|-----------|---------|---------|-------------|
| 高度        | 74 mm   | 高度 (英寸) | 2.9134 inch |
| 宽度        | 79.7 mm | 宽度 (英寸) | 3.1378 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 45 mm   | 安装宽度    | 82 mm       |
| 净重        | 299.2 g |         |             |

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| 化学抵抗力 | 材料    | 丙酮      |
|       | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
|       | 材料    | 钻孔油     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 柴油      |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 乙醇      |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 传动油     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 液压油     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 冷却剂     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 石油挥发油   |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 汗液      |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 高级汽油    |
|       | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
|       | 材料    | 水       |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 紫外      |
|       | 化学抵抗力 | 不稳定     |
|       | 材料    | 臭氧      |
|       | 化学抵抗力 | 不稳定     |

## 通用参数

|        |             |        |      |
|--------|-------------|--------|------|
| 外壳基本材料 | 铸铝          | 表面处理   | 粉末涂层 |
| 防护等级   | IP65, 插接状态下 | EMC 外壳 | 无    |

编制日期 31.01.2026 08:25:41 MEZ

目录日期 / 图纸

## HDC 24D SLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|        |     |
|--------|-----|
| 锁定元件材料 | 不锈钢 |
|--------|-----|

## 尺寸大小

|         |       |         |         |
|---------|-------|---------|---------|
| 孔距 A2   | 82 mm | 进线      | 带螺纹     |
| 外壳宽度 C  | 43 mm | 插座宽度 C1 | 55.5 mm |
| 外壳总长    | 73 mm | 外壳高度B   | 74 mm   |
| 底座高度 B1 | 5 mm  |         |         |

## 运行

|               |            |          |       |
|---------------|------------|----------|-------|
| 电缆接头尺寸        | M 32       | 插头/插座/盖板 | 下部 底座 |
| 罩盖            | 无盖板        | 上方输入电缆数量 | 0     |
| 两侧输入电缆数量      | 1          | 外壳设计     | 插座外壳  |
| 锁定系统设计        | 端部锁定, 普通高度 | 类型       | 高的    |
| 安装尺寸          | 4          | 进线       | 带螺纹   |
| 型号            | 插座外壳       | 机罩设计     | 长托架   |
| 密封            | NBR        | 螺纹 (内部)  | M 32  |
| 颜色 (RAL)      | RAL 7035   | BG       | 4     |
| 适用于 ModuPlug® | 是          |          |       |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |