

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 7, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
订货号	<u>1903870000</u>
类型	HDC 32A SBU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248586110
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

 JPL

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
宽度	68 mm	宽度 (英寸)	2.6772 inch
安装尺寸 - 高度	46 mm	安装宽度	92 mm
	473 a		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane su	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	0dda3647412f		
化学抵抗力	材料	丙酮		
	化学抵抗力	有条件的耐受性		
	材料	钻孔油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	柴油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	乙醇		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	传动油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	液压油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	冷却剂		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	石油挥发油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	汗液		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	高级汽油		
	化学抵抗力	有条件的耐受性		
	材料	水		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	紫外		
	化学抵抗力	不稳定		
	材料	臭氧		

通用参数

拧紧力矩矩	1.2 Nm	外壳基本材料	铸铝
表面处理	粉末涂层		IP65, 插接状态下

不稳定

化学抵抗力

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢板, 防锈
尺寸大小			
孔距 A2	92 mm	进线	带螺纹
外壳宽度 C	56 mm	插座宽度 C1	64.5 mm
外壳总长	82 mm	外壳高度B	75 mm
底座高度 B1	5 mm		
运行			
		1 1	
电缆接头尺寸	M 25	插头/插座/盖板	下部 底座
拧紧力矩矩 	1.2 Nm	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	1		插座外壳
锁定系统设计	侧面锁定,普通高度	类型	标准
安装尺寸	7	进线	带螺纹
担号	插座外壳	机罩设计	十字托架
密封	NBR	螺纹 (内部)	M 25
领色 (RAL)	RAL 7035	BG	7
适用于 ModuPlug®	无		
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437 EC000437
TIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

目录日期/图纸 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 金和高度耐腐蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 32A TOBU 1PG21G	版本
订货号	<u>1665790000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 7, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190422813	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 32A TOBU 1PG29G	版本
订货号	1665810000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 7, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190422837	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 32A TOBU 1M32G	版本
订货号	<u>1787990000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 7, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205431	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 32A TSBU 1PG21G	版本
订货号	<u>1665670000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 7, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190422691	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 32A TSBU 1PG29G	版本
订货号	<u>1665690000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 7, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190422714	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 32A TSBU 1M32G	版本
订货号	<u>1787950000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 7, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205394	壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

类型 HDC 32A TSBU 1M25G

订货号 1787960000 HDC - 外壳, 安装尺寸: 7, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外

GTIN (EAN) 4032248205400 壳,侧面锁定,普通高度,标准,电缆接头尺寸: M 25

数量 1 ST

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

6

通用订货数据

类型 HDC 32A DODQ 4BO 版本

订货号 1665920000 HDC - 外壳, 安装尺寸: 7, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁

GTIN (EAN) 4008190422950 定, 普通高度, 标准

1 ST 数量