

## MOPL K2 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



Klippon® K-系列, 附件

### 通用订货数据

版本	Klippon K (铝质空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 52 mm, 宽度: 91 mm, 深: 3 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<a href="#">1905270000</a>
类型	MOPL K2 N FE
GTIN (EAN)	4032248524433
数量	1 items

## MOPL K2 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

RoHS 一致

## 尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	91 mm	宽度 (英寸)	3.5827 inch
安装尺寸 - 高度	26 mm	安装宽度	82 mm
净重	46 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

材料强度	2 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板, 镀锌		

## 附件常规信息

材料强度	2 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板, 镀锌	安装宽度	82 mm
安装尺寸 - 高度	26 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MOPL K2 N FE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## TS 15

Klippon® K-系列, 附件



## 通用订货数据

类型	TS15X5 ST K2	版本
订货号	<a href="#">8000003884</a>	安装导轨, TS 15, 宽度: 90 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
GTIN (EAN)	4050118652505	
数量	20 ST	