

**MOPL K1 N FE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Abbildung ähnlich

Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

版本	Klippon K (铝质空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 52 mm, 宽度: 61 mm, 深: 3 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<a href="#">1905280000</a>
类型	MOPL K1 N FE
GTIN (EAN)	4032248524426
数量	1 items

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	61 mm	宽度 (英寸)	2.4016 inch
安装尺寸 - 高度	26 mm	安装宽度	52 mm
净重	27 g		

## 温度

工作温度	
------	--

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

材料强度	2 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板, 镀锌		

## 附件常规信息

材料强度	2 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板, 镀锌	安装宽度	52 mm
安装尺寸 - 高度	26 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**TS 15**



Klippon® K-系列, 附件

**通用订货数据**

类型	TS15X5 ST K1	版本	
订货号	<a href="#">8000003883</a>	安装导轨, TS 15, 宽度: 60 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化	
GTIN (EAN)	4050118653328		
数量	20 ST		