
数据信息页

ZQV 6N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	W系列, 横联, 用于端子, 回路数: 3
订货号	1906220000
类型	ZQV 6N/3
GTIN (EAN)	4032248528660
数量	60 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2021-12-31T00:00:00+01:00
替代产品	ZQV 6N/3

数据信息页

ZQV 6N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	29.03 mm	深度 (英寸)	1.1429 inch
高度	22.4 mm	高度 (英寸)	0.8819 inch
宽度	3.1 mm	宽度 (英寸)	0.122 inch
净重	3.65 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50	最大持续工作温度	120

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	是		

大小

间距 P（单位：mm）	8.00 mm

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	用于端子

通用的

回路数	3	安装指导	直接安装

额定数据

额定电流	41 A

重要注意事项

产品信息	由于稳定性和温度原因，只能断开 60% 的接触元件。 使用交叉联接器将额定电压降低到 400 V。如果使用带有空白切边的切割交叉连接，则电压降至 25 V。 出厂时超过 10 极的横向连接均带有裸露切割边缘。

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03

数据信息页

ZQV 6N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0	27-25-03-03