# 数据信息页

### STGH ZRV2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片

魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

#### 通用订货数据

版本	Z系列, 插头外壳, 5.15 mm, 深褐, 深褐, 直接安装
订货号	<u>1907000000</u>
类型	STGH ZRV2.5
GTIN (EAN)	4032248530762
数量	50 items

## **STGH ZRV2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
N/TO	0.4.0	次	0.0500: 1		
<u>深</u> 京席	24.2 mm	深度 (英寸)	0.9528 inch		
高度	31.5 mm	高度 (英寸)	1.2402 inch		
宽度	5.15 mm	宽度 (英寸)	0.2028 inch		
	1.81 g				
<u>温度</u>	<u> </u>				
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C		
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C		
环保产品合规					
RoHS 合规状态	 合规,无例外				
REACH SVHC		不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数					
安装指导	直接安装	防爆版	不		
可压接导线 (额定联接)			·		
	12102012				
联接类型	插拔联接				
材料参数					
基础材料	Wemid	颜色编码			
阻燃等级符合 UL 94	V-0				
系统特征值					
类型 类型	底座外壳		 无		
<del>《主</del> 层,内部桥接	 无	<u> </u>	<u></u>		
通用的	76				
	,				
安装指导	直接安装				
额定数据					
	2.5 mm <sup>2</sup>	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ		
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 W				
分类					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90	LOLAGO 17.0	21-20 00 00		
	2. 25 30 00				

目录日期/图纸 2