

STGH ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	Z系列, 插头外壳, 5.15 mm, 深褐, 深褐, 直接安装
订货号	1907000000
类型	STGH ZRV2.5
GTIN (EAN)	4032248530762
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	24.2 mm	深度 (英寸)	0.9528 inch
高度	31.5 mm	高度 (英寸)	1.2402 inch
宽度	5.15 mm	宽度 (英寸)	0.2028 inch
净重	1.81 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装	防爆版	不
------	------	-----	---

可压接导线 (额定联接)

联接类型	插拔联接
------	------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	底座外壳	必须的端板	无
层, 内部桥接	无		

通用的

安装指导	直接安装
------	------

额定数据

额定横截面	2.5 mm ²	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 W		

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		