

BA RC ZPS2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	Z系列, 附件, 黄色, 5.1 mm
订货号	1908560000
类型	BA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248534241
数量	25 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	12.77 mm	深度 (英寸)	0.5028 inch
高度	23.45 mm	高度 (英寸)	0.9232 inch
宽度	5.1 mm	宽度 (英寸)	0.2008 inch
净重	0.52 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
工作温度	-50 °C...	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
------	------	------	------

可压接导线 (额定联接)

联接类型	无
------	---

大小

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	Wemid	绝缘材料	Wemid
颜色编码	黄色	阻燃等级符合 UL 94	V-0

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		