

VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Produktabbildung

随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | VG EMV GEN 1 (EMC 电缆接头, 带压接笼), 电缆接头, 直, M 40, 9, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的 |
| 订货号 | 1909540000 |
| 类型 | VG M40 - MS 1/EMV |
| GTIN (EAN) | 4032248536467 |
| 数量 | 5 items |

VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 43 mm | 高度 (英寸) | 1.6929 inch |
| 长度 | 52 mm | 长度 (英寸) | 2.0472 inch |
| 净重 | 77.2 g | | |

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

电缆接头认证号

| | | | |
|----------------------|----------|---------------|----------------|
| 电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号 | E-14047 | 电缆接头 (UL) 认证号 | E-199260 |
| 电缆接头 (cULus) 认证号 | E-199260 | DEF 验收条件 | DNV, UL, cULus |

通用参数

| | | | |
|-----------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 最大电缆外径 | 28 mm | 最小电缆外径 | 19 mm |
| O 型圈 | NBR | 带 GWDR 的承托类型 | IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K |
| 拧紧力矩 | 12 Nm | 最大工作温度 | 100 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 螺距 | 1.5 mm |
| 卤素 | 是 | 最大护套直径 | 28.00 mm |
| 最小罩直径 | 17.00 mm | AF 尺寸 1 | 43 mm |
| AF 尺寸 2 | 43 mm | AF 尺寸 | 43 mm |
| 防护等级 | IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K | 电缆接头 | 公制的, M 40 |
| 基础材料 | 黄铜材质, 镀镍的 | 密封件 | CR |
| 密封 | NBR | 螺纹 (外部) | M 40 |
| 螺纹长度 | 9 mm | 螺帽最大扭矩 | 17.50 Nm |
| 防护等级 (UL) | Type 4X | 支撑螺丝最大扭矩 | 12.50 Nm |
| 支撑螺丝最小扭力 | 11.50 Nm | 螺帽最小扭矩 | 16.50 Nm |
| 压接插芯 | 聚酰胺 | | |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜螺母 EMC



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SKMU EMV M40 | 版本 | |
| 订货号 | 1777660000 | SKMU MS EMV (黄铜防松螺母 - EMC), 防松螺母, M 40, 4.6 mm, 黄铜 | |
| GTIN (EAN) | 4032248157938 | 材质, 镀镍的 | |
| 数量 | 10 ST | | |

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | GWDR M40-NP | 版本 | |
| 订货号 | 1736270000 | GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 40, 氯丁橡胶 | |
| GTIN (EAN) | 4008190956066 | | |
| 数量 | 20 ST | | |

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 类型 | GWDR M40-PO | 版本 | |
| 订货号 | 1777970000 | GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 40, 聚乙烯胶 | |
| GTIN (EAN) | 4032248158232 | | |
| 数量 | 50 ST | | |

VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

硫化纤维垫圈 - KSWF



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|------------------------------------|
| 类型 | KSWF M40 | 版本 | |
| 订货号 | 1076710000 | | KSWF (扁平垫圈 - 硫化纤维), 密封圈, M 40, 纤维板 |
| GTIN (EAN) | 4032248838639 | | |
| 数量 | 25 ST | | |

尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|-----------------------------------|
| 类型 | KSWN M40 | 版本 | |
| 订货号 | 0899780000 | | KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 40, 尼龙 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248850150 | | |
| 数量 | 25 ST | | |