数据信息页

VG M12-K67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, 聚酰胺 6
订货号	<u>1909660000</u>
类型	VG M12-K67
GTIN (EAN)	4032248536580
数量	100 items

VG M12-K67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

•	•	THE	
·	#	411.	
	т	JPU	

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

高度	22.5 mm	高度 (英寸)	0.8858 inch
长度	30.5 mm	 长度 (英寸)	1.2008 inch
净重	3.66 g		

温度

工作温度 -20 ℃...80 ℃

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	

通用参数

最大电缆外径	6.5 mm	最小电缆外径	3 mm
拧紧力矩矩	2 Nm	 硅胶	 无
阻燃等级符合 UL 94	V-2		100 °C
最小工作温度	-20 °C		1.5 mm
 	 不	 标准	EN/IEC 62444
AF 尺寸 1	15 mm	 防护等级	IP67
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6
密封件	NBR	螺纹 (外部)	M 12
螺纹长度	8 mm	螺帽最大扭矩	2.50 Nm
锁紧螺母最小扭力	2.50 Nm	 支撑螺丝最大扭力	3.50 Nm
支撑螺丝最小扭力	2.50 Nm	螺帽最小扭矩	1.50 Nm
锁紧螺母最大扭力	3.50 Nm		

分类

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M12-K67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

塑料锁紧螺母,灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 SKMU M12 - K GR 版本

订货号 1772440000 GTIN (EAN)

4032248130184

数量 100 ST SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 12, 5 mm, 聚酰胺 6 (PA6-

GF30)

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 **GWDR M12-NP** 订货号 1913320000

GTIN (EAN) 4032248543663

50 ST 数量

版本

GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 12, 氯丁橡胶

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件, 如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 GWDR M12-PO

4032248158188

订货号 1777920000 GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 12, 聚乙烯胺

GTIN (EAN) 数量 50 ST

编制日期 02.11.2025 02:37:19 MEZ

3 目录日期 / 图纸