

**VG M12-K67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

**通用订货数据**

版本	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, 聚酰胺 6
订货号	<a href="#">1909660000</a>
类型	VG M12-K67
GTIN (EAN)	4032248536580
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

高度	22.5 mm	高度 (英寸)	0.8858 inch
长度	30.5 mm	长度 (英寸)	1.2008 inch
净重	3.66 g		

## 温度

工作温度 -20 °C...80 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

最大电缆外径	6.5 mm	最小电缆外径	3 mm
拧紧力矩	2 Nm	硅胶	无
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-20 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	标准	EN/IEC 62444
AF 尺寸 1	15 mm	防护等级	IP67
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6
密封件	NBR	螺纹 (外部)	M 12
螺纹长度	8 mm	螺帽最大扭矩	2.50 Nm
锁紧螺母最小扭力	2.50 Nm	支撑螺丝最大扭矩	3.50 Nm
支撑螺丝最小扭力	2.50 Nm	螺帽最小扭力	1.50 Nm
锁紧螺母最大扭矩	3.50 Nm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料锁紧螺母，灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M12 - K GR	版本	
订货号	<a href="#">1772440000</a>	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 12, 5 mm, 聚酰胺 6 (PA6 -	
GTIN (EAN)	4032248130184	GF30)	
数量	100 ST		

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M12-NP	版本	
订货号	<a href="#">1913320000</a>	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 12, 氯丁橡胶	
GTIN (EAN)	4032248543663		
数量	50 ST		

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M12-PO	版本	
订货号	<a href="#">1777920000</a>	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 12, 聚乙烯	
GTIN (EAN)	4032248158188		
数量	50 ST		