VG M16-K67 4-8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, 聚酰胺 6
订货号	<u>1909670000</u>
类型	VG M16-K67 4-8
GTIN (EAN)	4032248536597
数量	50 items

VG M16-K67 4-8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

_	JIT P
-	11.1.
	3,00

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

高度	26.5 mm	高度 (英寸)	1.0433 inch
长度	34.5 mm	长度 (英寸)	1.3583 inch
净重	6.18 g		

温度

工作温度 -20 ℃...80 ℃

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

	•		
最大电缆外径	8 mm	量小电缆外径	4 mm
拧紧力矩矩	2.5 Nm	硅胶	无
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-20 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不		EN/IEC 62444
AF 尺寸 1	19 mm		IP67
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6
密封件	NBR	螺纹 (外部)	M 16
螺纹长度	8 mm	螺帽最大扭矩	3.00 Nm
锁紧螺母最小扭力	2.00 Nm	 支撑螺丝最大扭力	3.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	2.00 Nm	螺帽最小扭矩	2.00 Nm
锁紧螺母最大扭力	3.00 Nm		

分类

EC000441	ETIM 7.0	EC000441
EC000441	ETIM 9.0	EC000441
EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
27-14-08-01		
	EC000441 EC000441 27-14-44-32 27-14-44-32 27-14-08-01	EC000441 ETIM 9.0 EC000441 ECLASS 9.0 27-14-44-32 ECLASS 10.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-01 ECLASS 14.0

VG M16-K67 4-8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

塑料锁紧螺母,灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 SKMU M16 - K GR 订货号 1772450000 GTIN (EAN)

4032248130191

数量 100 ST 版本

SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 16, 5 mm, 聚酰胺 6 (PA6 -

GF30)

堵头



用于密封剩余的螺纹孔, 以维持 IP 防护等级

通用订货数据

类型 **GWDR M16-NP** 订货号 1736230000 GTIN (EAN) 4008190956028

GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 16, 氯丁橡胶

50 ST 数量

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件, 如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 GWDR M16-PO 订货号 1777930000

4032248158195

GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 16, 聚乙烯胺

数量 50 ST

GTIN (EAN)

编制日期 09.11.2025 11:16:43 MEZ

3 目录日期 / 图纸