

## 与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
不同系列和应用的电缆接头通过了  
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

## 通用订货数据

版本	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, 聚酰胺 6
订货号	<a href="#">1909830000</a>
类型	VG PG36-K67
GTIN (EAN)	4032248536757
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

高度	51.5 mm	高度 (英寸)	2.0276 inch
长度	64.5 mm	长度 (英寸)	2.5394 inch
净重	65.9 g		

## 温度

工作温度 -20 °C...80 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	22 mm
拧紧力矩	11 Nm	硅胶	无
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-20 °C	螺距	1.59 mm
卤素	不	AF 尺寸 1	53 mm
防护等级	IP67	电缆接头	PG
基础材料	聚酰胺 6	密封件	NBR
螺纹 (外部)	PG 36	螺纹长度	13 mm
螺帽最大扭矩	16.50 Nm	锁紧螺母最小扭力	10.50 Nm
支撑螺丝最大扭矩	11.50 Nm	支撑螺丝最小扭力	10.50 Nm
螺帽最小扭矩	15.50 Nm	锁紧螺母最大扭矩	11.50 Nm

## 分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG36-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料锁紧螺母，灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU PG36-K GR	版本	
订货号	<a href="#">1698240000</a>	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, PG 36, 8 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)	
GTIN (EAN)	4008190884772		
数量	25 ST		

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG36-NP	版本	
订货号	<a href="#">1719610000</a>	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 36, 氯丁橡胶	
GTIN (EAN)	4008190352875		
数量	20 ST		

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG36-PO	版本	
订货号	<a href="#">1719510000</a>	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 36, 聚乙烯	
GTIN (EAN)	4008190352776		
数量	50 ST		