VG M16-1/MS68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66,	
	IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的	
订货号	<u>1909910000</u>	
类型	VG M16-1/MS68	
GTIN (EAN)	4032248536832	
数量	50 items	

VG M16-1/MS68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-44-32 27-14-44-32

27-14-08-01

27-14-08-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	-		
	(+		
	• •		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
高度	28.5 mm	高度 (英寸)	1.122 inch
^{司及} 长度	35.5 mm	<u> </u>	1.3976 inch
净重	26 g	NA (N 3)	
			1
工作温度	-40 °C100 °C		
	-40 C100 C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0	0521ddb52139	
电缆接头认证号			
电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	电缆接头 (UL) 认证号	E-199260
电缆接头 (cULus) 认证号	E-199260	DEF 验收条件	DNV, UL, cULus
—————————————————————————————————————			·
最大电缆外径	10 mm	最小电缆外径	5 mm
D型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - bar (30分钟)
	7 Nm	最大工作温度	100 °C
」 ポンノハレハレ	-40 °C		
最小工作温度	-40 (,	螺距	1.5 mm
		螺距 AF 尺寸 1	1.5 mm 20 mm
卤素	是	AF 尺寸 1	20 mm
玄素 AF 尺寸 2	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5		
卤素 AF 尺寸 2 防护等级	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	AF 尺寸 1 AF 尺寸 电缆接头	20 mm 20 mm 公制的, M 16
卤素 AF 尺寸 2 防护等级 基础材料	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5	AF 尺寸 1 AF 尺寸 电缆接头 密封件	20 mm 20 mm 公制的, M 16 CR
卤素 AF 尺寸 2 防护等级 基础材料 密封	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) 黄铜材质, 镀镍的 NBR	AF 尺寸 1 AF 尺寸 电缆接头 密封件 螺纹 (外部)	20 mm 20 mm 公制的, M 16 CR M 16
卤素 AF 尺寸 2 防护等级 基础材料 密封 螺纹长度	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) 黄铜材质, 镀镍的 NBR 7 mm	AF 尺寸 1 AF 尺寸 1 电缆接头 密封件 螺纹 (外部) 螺帽最大扭矩	20 mm 20 mm 公制的, M 16 CR
卤素 AF 尺寸 2 防护等级 基础材料 密封 螺纹长度 防护等级(UL)	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) 黄铜材质, 镀镍的 NBR	AF 尺寸 1 AF 尺寸 1 电缆接头 密封件 螺纹 (外部) 螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力	20 mm 20 mm 公制的, M 16 CR M 16 8.50 Nm
卤素 AF 尺寸 2 防护等级 基础材料 密封 螺纹长度 防护等级 (UL) 支撑螺丝最小扭力	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) 黄铜材质, 镀镍的 NBR 7 mm Type 4X	AF 尺寸 1 AF 尺寸 1 电缆接头 密封件 螺纹 (外部) 螺帽最大扭矩	20 mm 20 mm 公制的, M 16 CR M 16 8.50 Nm 4.50 Nm
应素 AF 尺寸 2 防护等级 基础材料 密封 螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) 黄铜材质, 镀镍的 NBR 7 mm Type 4X 3.50 Nm	AF 尺寸 1 AF 尺寸 1 电缆接头 密封件 螺纹 (外部) 螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力	20 mm 20 mm 公制的, M 16 CR M 16 8.50 Nm 4.50 Nm
应素 AF 尺寸 2 防护等级 基础材料 密封 螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) 黄铜材质, 镀镍的 NBR 7 mm Type 4X 3.50 Nm	AF 尺寸 1 AF 尺寸 1 电缆接头 密封件 螺纹 (外部) 螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力	20 mm 20 mm 公制的, M 16 CR M 16 8.50 Nm 4.50 Nm
最小工作温度 卤素 AF 尺寸 2 防护等级 基础材料 密封 螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯 分类	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) 黄铜材质, 镀镍的 NBR 7 mm Type 4X 3.50 Nm 聚酰胺 EC000441	AF 尺寸 1 AF 尺寸 电缆接头 密封件 螺纹 (外部) 螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力 螺帽最小扭矩	20 mm 20 mm 公制的, M 16 CR M 16 8.50 Nm 4.50 Nm 7.50 Nm
卤素 AF 尺寸 2 防护等级 基础材料 密封 螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯	是 20 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) 黄铜材质, 镀镍的 NBR 7 mm Type 4X 3.50 Nm 聚酰胺	AF 尺寸 1 AF 尺寸 电缆接头 密封件 螺纹 (外部) 螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力 螺帽最小扭矩	20 mm 20 mm 公制的, M 16 CR M 16 8.50 Nm 4.50 Nm 7.50 Nm

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC000441

27-14-44-32

27-14-44-32

27-14-08-01

27-14-08-01

数据信息页

VG M16-1/MS68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

黄铜锁紧螺母,镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 SKMU M16 MS 订货号

1736990000

GTIN (EAN) 4008190956462

数量 100 ST

SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 16, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的

黄铜锁紧螺母、自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

GTIN (EAN)

类型 SKMU M16 MS SC 订货号

0930640001

4032248976065

50 ST

版本

版本

SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 16, 4 mm, 黄铜材质

堵头

数量



用于密封剩余的螺纹孔, 以维持 IP 防护等级

通用订货数据

类型 **GWDR M16-NP** 版本 订货号 1736230000

GTIN (EAN) 4008190956028

数量 50 ST GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 16, 氯丁橡胶

编制日期 04.11.2025 02:56:46 MEZ

3 目录日期 / 图纸

VG M16-1/MS68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

数量

 类型
 GWDR M16-PO
 版本

 订货号
 1777930000
 GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 16, 聚乙烯胺

 GTIN (EAN)
 4032248158195

硫化纤维垫圈 - KSWF

50 ST



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

 类型
 KSWF M16
 版本

 订货号
 1076680000
 KSWF (扁平垫圈 - 硫化纤维), 密封圈, M 16, 纤维板

 GTIN (EAN)
 4032248838615

 数量
 25 ST

尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

 类型
 KSWN M16
 版本

 订货号
 1076630000
 KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 16, 尼龙 6

 GTIN (EAN)
 4032248838677

 数量
 25 ST

编制日期 04.11.2025 02:56:46 MEZ