

VG M16-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1909910000
类型	VG M16-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536832
数量	50 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	28.5 mm	高度 (英寸)	1.122 inch
长度	35.5 mm	长度 (英寸)	1.3976 inch
净重	26 g		

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

电缆接头认证号

电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	电缆接头 (UL) 认证号	E-199260
电缆接头 (cULus) 认证号	E-199260	DEF 验收条件	DNV, UL, cULus

通用参数

最大电缆外径	10 mm	最小电缆外径	5 mm
O 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)
拧紧力矩	7 Nm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	是	AF 尺寸 1	20 mm
AF 尺寸 2	20 mm	AF 尺寸	20 mm
防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	电缆接头	公制的, M 16
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	CR
密封	NBR	螺纹 (外部)	M 16
螺纹长度	7 mm	螺帽最大扭矩	8.50 Nm
防护等级 (UL)	Type 4X	支撑螺丝最大扭矩	4.50 Nm
支撑螺丝最小扭力	3.50 Nm	螺帽最小扭矩	7.50 Nm
压接插芯	聚酰胺		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M16-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M16 MS	版本
订货号	1736990000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 16, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956462	
数量	100 ST	

黄铜锁紧螺母，自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M16 MS SC	版本
订货号	0930640001	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 16, 4 mm, 黄铜材质
GTIN (EAN)	4032248976065	
数量	50 ST	

堵头



用于密封剩余的螺纹孔，以维持 IP 防护等级

通用订货数据

类型	GWDR M16-NP	版本
订货号	1736230000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 16, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190956028	
数量	50 ST	

VG M16-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO




除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M16-PO	版本
订货号	1777930000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 16, 聚乙烯胶
GTIN (EAN)	4032248158195	
数量	50 ST	

硫化纤维垫圈 - KSWF



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	KSWF M16	版本
订货号	1076680000	KSWF (扁平垫圈 - 硫化纤维), 密封圈, M 16, 纤维板
GTIN (EAN)	4032248838615	
数量	25 ST	

尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	KSWN M16	版本
订货号	1076630000	KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 16, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4032248838677	
数量	25 ST	