# 数据信息页

# **VG M25-1/MS68**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 与插图相似

魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

### 通用订货数据

版本	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 25, 8
	mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1909920000
类型	VG M25-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536849
数量	25 items

# **VG M25-1/MS68**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
MAMID 认证				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
高度	32.5 mm	高度 (英寸)	1.2795 inch	
<sub>司及</sub> 长度	40.5 mm	<u>同及 (关 寸)</u> 长度 (英寸)	1.5945 inch	
以 <u>反</u> 争重	49.12 g	区及(天寸)	1.5545 IIICII	
温度				
工作温度	-40 °C100 °C			
	-40 C100 C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139			
电缆接头认证号		,	,	
电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	电缆接头 (UL) 认证号	E-199260	
电缆接头 (cULus) 认证号	E-199260		DNV, UL, cULus	
通用参数 最大电缆外径 O 型圏	17 mm NBR	最小电缆外径 带 GWDR 的承托类型	11 mm IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	
	8 Nm		100 °C	
デッスに 最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm	
数か <u>エド温及</u> 卤素	 是	AF 尺寸 1	27 mm	
AF 尺寸 2	27 mm	AF 尺寸	27 mm	
防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	电缆接头	公制的, M 25	
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	CR	
密封	> ( N )   1 )   N   N   N   N   N   N   N   N   N			
	NBR	螺纹 (外部)	M 25	
	NBR 8 mm	螺纹 (外部) 螺帽最大扭矩	M 25 14.50 Nm	
螺纹长度	8 mm	螺帽最大扭矩	14.50 Nm	
螺纹长度 防护等级(UL)	8 mm Type 4X	螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力	14.50 Nm 6.50 Nm	
螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力	8 mm	螺帽最大扭矩	14.50 Nm	
螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯	8 mm Type 4X 5.50 Nm	螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力	14.50 Nm 6.50 Nm	
螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯 分类	8 mm Type 4X 5.50 Nm 聚酰胺	螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力 螺帽最小扭矩	14.50 Nm 6.50 Nm 13.50 Nm	
螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯 <b>分类</b> ETIM 6.0	8 mm Type 4X 5.50 Nm 聚酰胺	螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力 螺帽最小扭矩 ETIM 7.0	14.50 Nm 6.50 Nm 13.50 Nm	
螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯 <b>分类</b> ETIM 6.0 ETIM 8.0	8 mm Type 4X 5.50 Nm 聚酰胺 EC000441 EC000441	螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力 螺帽最小扭矩 ETIM 7.0 ETIM 9.0	14.50 Nm 6.50 Nm 13.50 Nm EC000441	
螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯 <b>分类</b> ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	8 mm Type 4X 5.50 Nm 聚酰胺 EC000441 EC000441 EC000441	螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力 螺帽最小扭矩 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	14.50 Nm 6.50 Nm 13.50 Nm EC000441 EC000441 27-14-44-32	
螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯 <b>分类</b> ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	8 mm Type 4X 5.50 Nm 聚酰胺 EC000441 EC000441 EC000441 27-14-44-32	螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力 螺帽最小扭矩 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	14.50 Nm 6.50 Nm 13.50 Nm EC000441 EC000441 27-14-44-32 27-14-44-32	
螺纹长度 防护等级(UL) 支撑螺丝最小扭力 压接插芯 <b>分类</b> ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	8 mm Type 4X 5.50 Nm 聚酰胺 EC000441 EC000441 EC000441	螺帽最大扭矩 支撑螺丝最大扭力 螺帽最小扭矩 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	14.50 Nm 6.50 Nm 13.50 Nm EC000441 EC000441 27-14-44-32	

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# VG M25-1/MS68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 黄铜锁紧螺母,镀镍板

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

 类型
 SKMU M25 MS
 版本

 订货号
 1737010000
 SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 25, 3.5 mm, 黄铜材质, 镀镍的

 GTIN (EAN)
 4008190956486

 数量
 100 ST

### 黄铜锁紧螺母,自然表面处理

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

 类型
 SKMU M25 MS SC
 版本

 订货号
 0930640003
 SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 25, 4 mm, 黄铜材质

 GTIN (EAN)
 4032248976072

 数量
 25 ST

# 氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

# 通用订货数据

 类型
 GWDR M25-NP
 版本

 订货号
 1736250000
 GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 25, 氯丁橡胶

 GTIN (EAN)
 4008190956042

 数量
 100 ST

编制日期 12.11.2025 03:58:50 MEZ

目录日期/图纸 3

# 数据信息页

# VG M25-1/MS68



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

 类型
 GWDR M25-PO
 版本

 订货号
 1777950000
 GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 25, 聚乙烯胺

 GTIN (EAN)
 4032248158218

 数量
 50 ST

### 硫化纤维垫圈 - KSWF

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

 类型
 KSWF M25
 版本

 订货号
 0899770000
 KSWF (扁平垫圈 - 硫化纤维), 密封圈, M 25, 纤维板

 GTIN (EAN)
 4032248850167

 数量
 25 ST

# 尼龙扁平垫圈 - KSWN

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

# 通用订货数据

 类型
 KSWN M25
 版本

 订货号
 1076640000
 KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 25, 尼龙 6

 GTIN (EAN)
 4032248838684

 数量
 25 ST

编制日期 12.11.2025 03:58:50 MEZ

目录日期/图纸 4