

**VG M40-1/MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

版本	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">1909940000</a>
类型	VG M40-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536863
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

高度	43.5 mm	高度 (英寸)	1.7126 inch
长度	52.5 mm	长度 (英寸)	2.0669 inch
净重	76.1 g		

## 温度

工作温度 -40 °C...100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## 电缆接头认证号

电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	电缆接头 (UL) 认证号	E-199260
电缆接头 (cULus) 认证号	E-199260	DEF   验收条件	DNV, UL, cULus

## 通用参数

最大电缆外径	28 mm	最小电缆外径	19 mm
O 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)
拧紧力矩	12 Nm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	是	AF 尺寸 1	43 mm
AF 尺寸 2	43 mm	AF 尺寸	43 mm
防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	电缆接头	公制的, M 40
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	CR
密封	NBR	螺纹 (外部)	M 40
螺纹长度	9 mm	螺帽最大扭矩	18.00 Nm
防护等级 (UL)	Type 4X	支撑螺丝最大扭矩	12.50 Nm
支撑螺丝最小扭力	11.50 Nm	螺帽最小扭矩	16.00 Nm
压接插芯	聚酰胺		

## 分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M40 MS	版本	
订货号	<a href="#">1737030000</a>	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 40, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的	
GTIN (EAN)	4008190956509		
数量	50 ST		

黄铜锁紧螺母，自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M40 MS SC	版本	
订货号	<a href="#">0930640005</a>	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 40, 4.8 mm, 黄铜材质	
GTIN (EAN)	4032248976096		
数量	10 ST		

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M40-NP	版本	
订货号	<a href="#">1736270000</a>	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 40, 氯丁橡胶	
GTIN (EAN)	4008190956066		
数量	20 ST		

## 聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

类型	GWDR M40-PO	版本	
订货号	<a href="#">1777970000</a>		
GTIN (EAN)	4032248158232		GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 40, 聚乙烯胶
数量	50 ST		