

## SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

## 通用订货数据

版本	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
订货号	<a href="#">1910000000</a>
类型	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
数量	1 items
包装	集装箱

## SCREWTY SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

净重	190.08 g
----	----------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述	用于 M8-、M12- 电缆和连接头的螺纹式压盖头工具
------	-----------------------------

## 重要注意事项

产品信息	发货时已含附件： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 标准把手 1/4 英寸</li> <li>• 用于型线的附件 M8</li> <li>• 用于定制化连接器的附件 M8F</li> <li>• 用于型线的附件 M12</li> <li>• 用于定制化连接器的附件 M12F</li> </ul>
------	--

## 分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

## SCREWTY SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



该Screwty®转接器用于定制M23圆形电缆插头和二次成型M23圆形插头的外部规格为 $26.2 \pm 0.3$  mm的滚花螺母。扭紧力矩为 2-2.5 Nm。

## 通用订货数据

类型	SCREWTY M23	版本	
订货号	<a href="#">1981560000</a>		Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702		
数量	1 ST		

## Screwty, 用于 M12 K 编码和 L 编码模制电缆



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

## 通用订货数据

类型	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	版本	
订货号	<a href="#">2522710000</a>		Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118534566		
数量	1 ST		
类型	SCREWTY M12 K+L O.SD	版本	
订货号	<a href="#">2486610000</a>		Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118497403		
数量	1 ST		