

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

通用订货数据

版本	用于 M8、M12 线路和连接器的电缆拧紧工具
订货号	1910000000
类型	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
数量	1 items
包装	集装箱

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重	190.08 g
----	----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	用于 M8-、M12- 电缆和连接头的螺纹式压盖头工具
------	-----------------------------

重要注意事项

产品信息	发货时已含附件： • 标准把手 1/4 英寸 • 用于型线的附件 M8 • 用于定制化连接器的附件 M8F • 用于型线的附件 M12 • 用于定制化连接器的附件 M12F
------	--

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



该Screwty®转接器用于定制M23圆形电缆插头和二次成型M23圆形插头的外部规格为 26.2 ± 0.3 mm的滚花螺母。扭紧力矩为 2-2.5 Nm。

通用订货数据

类型	SCREWTY M23	版本
订货号	1981560000	M23 线路及连接器的电缆拧紧工具转接器
GTIN (EAN)	4032248677702	
数量	1 ST	

Screwty, 用于 M12 K 编码和 L 编码模制电缆



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

类型	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	版本
订货号	2522710000	M12 型线电缆拧紧工具转接器 (K 和 L 编码)
GTIN (EAN)	4050118534566	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY M12 K+L O.SD	版本
订货号	2486610000	M12 型线电缆拧紧工具转接器 (K 和 L 编码)
GTIN (EAN)	4050118497403	
数量	1 ST	