

**TS15 114 KLIPPON K21 CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Klippon® K-系列, 附件

**通用订货数据**

版本	安装导轨, TS 15, 宽度: 114 mm, 带长孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
订货号	<a href="#">1910020000</a>
类型	TS15 114 KLIPPON K21 CSS
GTIN (EAN)	4032248536931
数量	1 items

## TS15 114 KLIPPON K21 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	114 mm	宽度 (英寸)	4.4882 inch
净重	22 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

材料强度	1 mm	安装指导	直接安装
标准	DIN EN 60715	表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理的
抗冲击力	10.00 J	基础材料	钢
冲压件大小	4.5 x 20 mm		

## 附件常规信息

材料强度	1 mm	表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理的
基础材料	钢	冲压件大小	4.5 x 20 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		