

TS35 64 KLIPPON K4K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

Klippon® K-系列，附件

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 64 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
订货号	1910060000
类型	TS35 64 KLIPPON K4K11
GTIN (EAN)	4032248536979
数量	1 items

TS35 64 KLIPPON K4K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	64 mm	宽度 (英寸)	2.5197 inch
净重	24 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	1 mm	安装指导	直接安装
标准	DIN EN 60715	表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理的
抗冲击力	10.00 J	基础材料	钢
冲压件大小	5.5 x 20 mm		

附件常规信息

材料强度	1 mm	表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理的
基础材料	钢	冲压件大小	5.5 x 20 mm

分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		