

CLI C 02-33 SDR SG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CLI C 导线标记号安装于还未联接的导线上。有四种尺寸，导线截面积为 0.5 mm² 至最大 70 mm²。标记号已预先印好，可即使用。每个标记号可以组合进行标识。

- 闭口标记号，用于未联接的导线，安全可靠。
- 特殊的弹性外形设计，用途广泛
- 安装简单，快速
- 相应配件可以简化标记工作
- 高质量的字体打印
- 字体清晰易读

通用订货数据

版本	CableLine, 导线及电缆标记号, 1.3 - 3 mm, 33 x 3.4 mm, 根据客户需求
订货号	1912590000
类型	CLI C 02-33 SDR SG
GTIN (EAN)	4032248542437
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3.5 mm	深度 (英寸)	0.1378 inch
高度	33 mm	高度 (英寸)	1.2992 inch
宽度	3.4 mm	宽度 (英寸)	0.1339 inch
净重	0.01 g		

温度

工作温度范围	-30...60 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印方向	水平	打印类型	客户定制
打印工艺	喷墨	类型	圈
宽度	3.4 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	60 °C	最小工作温度	-30 °C
颜色编码	根据客户需求	卤素	是
基础材料	PVC, 软的, 无镉	打印颜色	黑色
打印标志	客户定制	工作温度范围	-30...60 °C
表面印刷	定制标记号		

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	1.5 mm ²
最小压接面积	0.2 mm ²	最大电缆外径	3 mm
最小电缆外径	1.3 mm	导线外径	1.3 - 3 mm
导线压接面积	0.2 - 1.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



插图类似