WTA 8 KO-TN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式,就可以建立有线电气接触,并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	测试适配器(端子), 1.5 mm², 205 V, 6 A
订货号	<u>1915480000</u>
类型	WTA 8 KO-TN
GTIN (EAN)	4032248548057
数量	25 items

WTA 8 KO-TN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
 尺寸和重量			
深	71 mm	深度 (英寸)	2.7953 inch
高度	39 mm	高度 (英寸)	1.5354 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	8.08 g		
温度			
	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
环保产品合规			
Dalle 全抓什女	今 坝 专 厕从		
RoHS 合规状态 RoHS 豁免(如适用/已知)	<u>合规,有例外</u> 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6	d207472f4do0	
JUIF	e 103 10el-0007-4ela-80a6	-u30747214ue3	
其它技术参数			
带锁销	无	安装指导	直接安装
可压接导线 (额定联接)			
剥线长度	7 mm	联接类型 联接类型	螺钉联接
<u> </u>	2.5 mm ²	最小多股导线接线截面积	
接线截面积,多股线,最大	2.5 mm ²		2.5 mm ²
导线连接截面积,单股硬导线,最小	0.5 mm ²	节线在球艇面 机, 十 放板 寸 线, 取入	2.5 111111
 大小			
20E D (#/+ .)	0.00	京	70
间距 P (单位: mm)	6.00 mm	高度,与TS 35	78 mm
材料参数 			
基础材料	Wemid	颜色编码	
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
通用的			
回路数	1	安装指导	直接安装
额定数据	,		,
额定横截面	1.5 mm ²	额定电压	205 V
额定电流 加索提系统会 IFC 60047.7.4	6 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.83 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x 分类	0.56 W		
ルス			
ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555

编制日期 08.11.2025 12:48:24 MEZ

目录日期/图纸 2

数据信息页

WTA 8 KO-TN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		